



# Tapflo Pneumix

## Mischen und Fördern mit einem Gerät



*Mischen*

- kein Rührwerk erforderlich
- einfache Handhabung
- sauberer Arbeitsplatz
- für Gebinde bis 1000 l
- Misch- und Förderverhältnis stufenlos einstellbar
- mit ATEX-Zulassung für Ex-Bereiche



*Fördern*



Der Pneumix besteht aus einer Tapflo Druckluftmembranpumpe und einem Mischrohr. Durch das Betätigen der Kugelhähne kann vom Mischmodus stufenlos in den Pumpmodus geschaltet werden. Sie benötigen nur ein Aggregat. Das Umsetzen von Rührwerk und Pumpe entfällt. Dadurch wird eine mögliche Kontamination von Personal und Arbeitsplatz verhindert. Es stehen zwei Baugrößen von 1/2" bis 1" zur Verfügung. Die Rohrlängen sind je nach Behälter in 850 oder 1250 mm lieferbar.

### Werkstoffe Mischrohr:

- NMS Edelstahl AISI 316
- NMP Polypropylen
- NMX Sonderwerkstoffe

### Werkstoffe Pumpen:

- Alle im Tapflo-Programm vorhandenen Werkstoffe